

SX-535CBP/RB

	器具質量	専用光源	LED
	0.41kg	専用電源	定電流電源
		消費電力	17.0W
	首振角度	入力電圧	100V
		入力電流	0.178A
		周波数	50Hz/60Hz
		調光方式	位相制御調光方式
		適合調光器	SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)

ModuleX

保存用

Installation Guide

Lighting Fixture





取付説明書(照明器具)

SX-535CBP/RB

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。
取付工事は電気工事店に必ず依頼してください。
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》				
警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		：禁止事項		
注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		：厳守事項		
取付前に	警告		この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●屋外 ●床面 ●湿気の多い所 ●凹凸天井 ●空調や風の受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 ●振動、衝撃を受ける所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。	
			100V用配線ダクトの施工について（電気設備技術基準解釈を基にした施工規則による） ①ダクトの開口部は下に向けて設置してください。上向取付けはできません。 ②壁面及び傾斜天井に取付ける場合は、人が容易に触れる恐れのない場所（床面より1.8m以上の場所）で配線ダクトを必ず横向きにして取付けて、必ずダクトカバーをして塵埃の侵入を防いでください。	
	注意		屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。（一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります） 被照射面までの距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。（被照射物の変色・変質・火災の原因）	
電気配線時に	警告		電気工事は必ず有資格者が行ってください。（事故の原因）	
			電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。（感電・火災の原因）	
			配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。（落下・損傷の原因）	
			活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性がございます。	
			器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器（換気扇などのモーターを使用する機器）を設置しないでください。	
器具取付時に	警告		器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）	
			器具取付・ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。（感電の原因）	
			点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）	
			布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）	
			器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）	
			器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）	
			濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）	
			製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性がございます。	
			煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）	
	注意		器具の取り付け取り外しはきれいな手袋など、保護具を使用してください。（けがの原因）	
			スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。（誤作動の原因）	
			ラジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。	

SX-535CBP/RB

取付内容		取付図	注意図
1	取付方法		
	 ドライバーは、カチッとハマるまで確実に取り付けてください。外す際はストッパーを下げてください。無理に回すと器具破損落下の原因となります。		
1 2 3 4	オプション取付		
	 フィルターはフードと本体に挟んで装着されます。フードの脱着の際はフィルターが落下しないようご注意ください。		■フィルターは表裏の向きがあります。フィルターの取扱説明書を参照ください。

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理

または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは

保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらな場合は、

有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために


SX-535CBP/RB

Maintenance guide

SX-535CBP/RB



適合電圧	100V
消費電力	17.0W
オプション装着	レンズフィルター(MLA-080/DF01,DS03,SF01,SS01,EC02)
調光方式	位相制御調光方式
適合調光器	SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)



光源	LED モジュール
色温度	2400K(電球色) 2700K(電球色) 3000K(電球色) 3500K(温白色) 4000K(白色)
※光源の交換の際はお問い合わせ下さい ※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります	

取扱説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

■光源、オプションの交換について

取付内容		取付図	注意図
1	取付方法		
	 a		
1	オプション取付		
	 b		■フィルターは表裏の向きがあります。 フィルターの取扱説明書を参照ください。

安全にメンテナンスしていただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
 警告:誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		 : 禁止事項
 注意:誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		 : 厳守事項
 警告		器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
		点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
		布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
		器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
		器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
		器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
		濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
		煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
 注意		スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)