


姿図



什様



- 光源 LEDモジュール (装着済) #Ra94 typ
- 調色範囲 2700K~5000K (S1)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
- ボディ ホワイト(WC※)、マットブラック(MC※)、シルパー(SC※)
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 首振角度 ±10度 下90度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.150A(専用ドライバー100V入力時)
0.082A(専用ドライバー200V入力時)
0.074A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 14.9W(専用ドライバーを含む。100V入力時)
15.0W(専用ドライバーを含む。200V入力時)
15.1W(専用ドライバーを含む。242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 器具入力電圧 36.6V
- 器具入力電流 0.35A
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 調光調色方式 DALI1(制御方式(L1): DALI2 D18対応
- 負重 790g(専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-080D/5H/WCW/N·M/10A/S1/L1/1
MMP-080D/5H/MCM/N·M/10A/S1/L1/1
MMP-080D/5H/SCW·SCM/N·M/10A/S1/L1/1

オプション

フルディフューザーレンズ	MLA-080/DF01
セミディフューザーレンズ	MLA-080/DS03
フルスプレッドレンズ	MLA-080/SF01
セミスプレッドレンズ	MLA-080/SS01
エッジコントロールフィルター	MLA-080/EC02
ハニカムルーバー	MLA-080/HC01




	品名	材質	概要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	オブションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	_____
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール	_____	_____
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	取付パネ	ステンレス	_____
10	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
11	セーフティーワイヤー	ステンレス	_____
12	セーフティーコネクター	樹脂	_____
13	電源ドライバー	_____	DAL I 制御方式調光対応
14	チルトプロトラクター	樹脂	_____


ご注意

- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 調光器は推奨調光器(DAL1制御方式)：NTS-LC/SD2CH/Q1 (別売) または DALI2 D18対応の調光器を使用してください。
- 推奨調光器(DAL1制御方式)：NTS-LC/SD2CH/Q1 (別売) を使用することで
色温度を2700K〜5000Kまで変化させることが可能です。
- 付属のセーフティーキー必須器具本体とフレームに連結してください。
- チェルロック用のセットビスは必ず正しいサイズに、脱着し、紛失する恐れがあります。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 屋内での使用の場合でも、器具周囲に破傷成分を含んだ物があっても使用しないでください。
→ 室内の食品・薬品・紙類・金属製品、車の気圧計などが含まれる場合があります。


電氣回路



ドライバー側



チルトロック



- 天井内にドライバーを設置する際には、最低160mm以上の空間を確保してください。
尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井・壁面などには取付出来ません。
- 周囲温度0℃〜35℃の範囲でご使用ください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。