

シリーズ

名称


型式

ModuleX 80

DF Spotlight

SL-504/80DF

姿図



仕様



- ランプ ダイクロミラー付ハロゲンランプ
JDR110V-40W(K5)
- ボディ ホワイト、マットブラック、シルバー
- 首振角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V
- 消費電力 40W
- 質量 270g

製品コード

SL-504/80DF/WC
SL-504/80DF/MC
SL-504/80DF/SC

オプション

バンドア	SA-2BD02
ディフュージョンレンズ	SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ	SA-2DF01
スプレッドレンズ	SA-2SP01
ハニカムルーバー	SA-2HC02
カラーフィルター	SA-2CF05~11
コンバージョンフィルター	SA-2CV02~03
エッジコントロールフィルター	SA-2EC01




	品名	材質	摘要
1	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	フィルターホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	ランプ	ハロゲンランプ110V-40W	E11(別売り)
4	放熱フィン	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
5	ソケット	セラミック	250V 10A
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	樹脂	
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	速結端子台	樹脂	300V 20A

ご注意

- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式):SX-CD500 RPC、SX-CD300 RPC(別売)を使用してください。

電気回路



ModuleX

株式会社 モデュレックス

図名

製品仕様書

尺度

1/2

作成

2008/01/10

改訂

2025/08/18