


姿図



仕様




- ランプ ダイクロミラー付ハロゲンランプ
JDR110V-40W(K5)
- ボディ マットブラック
- 首振角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V
- 消費電力 40W
- 質量 430g

製品コード

SL-514/80DFC

オプション

- | | |
|----------------|-------------|
| ディフュージョンレンズ | SA-2DL02 |
| ワイドディフュージョンレンズ | SA-2DF01 |
| スプレッドレンズ | SA-2SP01 |
| ハニカムルーバー | SA-2HC02 |
| カラーフィルター | SA-2CF05~11 |
| コンバージョンフィルター | SA-2CV02~03 |
| エッジコントロールフィルター | SA-2EC01 |



	品名	材質	摘要
1	ボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	ランプ	ハロゲンランプ110V-40W	E11 (別売り)
4	放熱フィン	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
5	ソケット	セラミック	250V 10A
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	鋼板	アクリル焼付塗装
8	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	速結端子台	樹脂	300V 20A

ご注意

- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 対応するリニアボックスを確認してください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用下さい。
- 調光器は適合調光器：SX-CD800 TRI(別売)を使用してください。

電気回路

