


姿図

生産終了品



仕様

- ランプ ローボルトageハロゲンランプ
JR12V-50W (K5)
- コーン ホワイトコーン(WC)
ナチュラルコーン(NC)
- 首振角度 最大35度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V (適合トランス入力)
- 消費電力 55W (適合トランスの消費電力を含む)
- トランス置型
- 質量 300g

製品コード


SL-B050D/EZ/WC
SL-B050D/EZ/NC

適合トランス

電子トランス TR-E0751D
・100V用 ・50/60Hz共用

オプション

ディフュージョンレンズ SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ SA-2DF01
スプレッドレンズ SA-2SP01
ハニカムルーバー SA-2HC02
カラーフィルター SA-2CF05~11
コンバージョンフィルター SA-2CV02~03
エッジコントロールフィルター SA-2EC01



| | 品名 | 材質 | 摘要 |
|----|------------|---------------|----------------------------|
| 1 | ソケットホルダー | アルミダイカスト | 生地 |
| 2 | 放熱フィン | アルミダイカスト | 耐熱黒塗装 |
| 3 | ランプ | ハロゲンランプ12V50W | EZ10 (別売り) |
| 4 | ボディ | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 5 | フィルターホルダー | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 6 | フィッティングアーム | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 7 | コーン | アルミダイカスト | WC: アクリル焼付塗装 NC: メッキ仕上げ |
| 8 | ジョイント金具 | パネ材 | |
| 9 | セーフティーワイヤー | ステンレス | |
| 10 | 平型接続端子 | | |

ご注意

- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- トランスは適合トランスを使用してください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 調光器は適合調光器: SX-CD800 TRI(別売)を使用してください。

電気回路

