


姿図

生産終了品



仕様



- ランプ ダイクロミラー付ハロゲンランプ JR12V-50W(K5)
- ボディ ホワイト(W)、マットブラック(M)、シルバー(S)
- マウント プラグ(P)
- 首振角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V
- 消費電力 50W
- 電子トランス型体
- 質量 630g

製品コード

SX-513CBPC/W
SX-513CBPC/M
SX-513CBPC/S

オプション

バンドア SA-2BD02
ディフュージョンレンズ SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ SA-2DF01
スプレッドレンズ SA-2SP01
ハニカムルーバー SA-2HC02
カラーフィルター SA-2CF05~11
コンバージョンフィルター SA-2CV02~03
エッジコントロールフィルター SA-2EC01



	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ソケット	セラミック	250V 10A
3	放熱フィン	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
4	ランプ	ハロゲンランプ12V50W	EZ10 (別売り)
5	ボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	銅板	アクリル焼付塗装
8	トランス型体プラグ	—	アクリル焼付塗装

ご注意

- ランプは必ず専用ランプをご使用ください。
- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは、直接素手で触れないようご注意ください。
- 器具は、照射物より0.5m以上離してお使いください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 壁面への取付は行わないでください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 熱が対流しにくい造作内等に設置の場合は必ず上部に通気孔を設けてください。
(造作内表面積に対する開口率5%以上を目安に造作面に均等に開口してください。)
- 調光器は適合調光器：SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。

電気回路

