


ModuleX 80

DF Spotlight

SX-513/80DF

姿図

生産終了品



仕様

- ランプ ダイクロミラー付ハロゲンランプ JR12V-50W(K5)
- ボディ ホワイト、マットブラック、シルバー
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 首振り角度 最大100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V (適合トランス入力)
- 消費電力 50W (適合トランスの消費電力を含む)
- トランス別置型
- 質量 380g

製品コード


SX-513/80DF/WC・SC/W
SX-513/80DF/MC・SC/M

適合トランス


電子トランス TR-E0751D
・100V用 ・50/60Hz共用

オプション

ディフュージョンレンズ SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ SA-2DF01
スプレッドレンズ SA-2SP01
ハンカムルーバー SA-2HC02
コンバージョンフィルター SA-2CV03
エッジコントロールフィルター SA-2EC01



品名	材質	概要
1 ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2 ソケット	セラミック	250V 10A
3 放熱フィン	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
4 ランプ	ハロゲンランプ12V50W	EZ10 (別売り)
5 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6 フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7 埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8 アーム	樹脂	
9 取付パネ	ステンレス	
10 コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
11 平型接続端子		



- 【ご注意】**
- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
 - ランプは直接素手で触らないでください。
 - 器具は照射物より0.5m以上離して使用してください。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - トランスは適合トランスを使用してください。
 - 器具は断熱材等でおおわないでください。
 - 天井内にドライバーを設置する為には、最低100mm以上の空間を確保してください。尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
 - 調光器は適合調光器(逆位相制御方式):SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。
 - 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用下さい。

<h1>ModuleX</h1> 株式会社 モデュレックス	図名	尺度	作成	改訂
	製品仕様書	1/2	2008/01/10	2025/04/23